

KIPPJAPANER "COMPACT200 LUKU"



RAHMEN

<i>Rahmenmaterial</i>	Winkelleisen
<i>Spezifikation (Rahmen)</i>	Mulde 180° kippbar
<i>Fußkonstruktion</i>	angeschweißt
<i>Fuß-Material</i>	Flachstahl
<i>Spezifikation (Fuß)</i>	
<i>Fußverstärkung</i>	
<i>Kranösen</i>	ja
<i>Griff</i>	Kunststoffgriffe
<i>Lackierung</i>	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

MULDE

<i>Muldenabstützung</i>	-
<i>Mulde</i>	200 Liter geschweißter Kasten
<i>Muldenmaterial</i>	1,5mm
<i>Muldenrand</i>	gerollter Rand mit Profilecken

RAD

<i>Abmessungen</i>	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
<i>Felge</i>	Stahlfelge mit Kugellagern
<i>Achssystem</i>	Starrachse mit 2 Rädern

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten – Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.

ABBILDUNG



TYPENSCHILD

KIPPJAPANER		
COMPACT		
RAHMEN	Winkelleisenrahmen geschweißte Fußkonstruktion	
RADOPTIONEN	Luftrad Vollgummi	
MULDE	geschweißte Stahlblechmulde 180° kippbar gerollter Rand mit Profilecken	
BLECHSTÄRKE	1,5mm	
VOLUMEN	150 200 250 Liter	
GRIFFE	Kunststoff	
<small>CARL CAPITO GMBH MÜHLENBERGSTRASSE 12 57290 NEUNKIRCHEN</small>		

WARTUNGSHINWEISE

- Muldenbefestigung** Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.
- Luftdruck** Verfügt Ihre Schubkarre über ein Luftrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (2,2 bar)